

Especificaciones MUELAS ARTIFEX.

● CALIDAD AO BJ:

Para el brillo plano y para las aristas la calidad EK SJ.

- Se consideran como herramientas de bajo coste y alta calidad de brillo.
- Dejan un brillo excelente en combinación con la muela de cerio CE-3 para el acabado y para las aristas con la muela **EK 120 SJ**.
- Son muelas sin plato rígido. Toda la muela del mismo material.
- Se pueden pedir con ranuras de 3mmx60° (si trabaja laminar y monolítico) o 5mmx20° mm (si trabaja vidrio laminar).
Se suele montar en 1ª posición únicamente.
- Vienen en paquetes de 10 unidades.
- Muelas coloreadas de acuerdo con su tamaño de grano.
Cód. colores:
Grano 40: azul
Grano 60: verde
Grano 80: rojo
Grano 120: amarillo

● CALIDAD AO BQ6:

Para el brillo plano y para las aristas la calidad EK MS.

- Se consideran como herramientas de alta calidad de brillo.
- Dejan un brillo excelente, brillo espejo, en combinación con la muela CE-3 para el acabado y para las aristas con la muela **EK 400 MS**.
- Son muelas con plato rígido.
- Se pueden pedir con ranuras de 3mmx60° (si trabaja laminar y monolítico) o 5mmx20° mm (si trabaja vidrio laminar).
Se suele montar en 1ª posición únicamente.
- Muelas coloreadas de acuerdo con su tamaño de grano.
Cód. colores:
Grano 40: azul
Grano 60: verde
Grano 80: rojo
Grano 120: amarillo

● CALIDAD AO Q6:

Para el brillo plano y para las aristas la calidad AO Q4.

- Se consideran de alto rendimiento/duración.
- Ofrecen un brillo bueno en combinación con la muela de cerio CE-3 y para las aristas con la muela **AO 120 Q4**.
- Se pueden pedir con ranuras de 3mmx60° (si trabaja laminar y monolítico) o 5mmx20° mm (si trabaja vidrio laminar).
Se suele montar en 1ª posición únicamente.

Especificaciones MUELAS ARTIFEX.

● CALIDAD CE-3:

Para el brillo plano.

- Muela de cerio de altísima calidad de brillo para todo tipo de vidrios.
- Trabajan a baja presión y no necesitan demasiada refrigeración.

● CALIDAD CE-2:

Para el brillo plano.

- Muela de cerio de buena calidad de brillo para todo tipo de vidrios.
- Trabajan a presión media y se pueden utilizar en aristas.

● CALIDAD CE-J:

Para el brillo plano.

- Muela de cerio de calidad estándar de brillo para todo tipo de vidrios.
- Coste más económico que las CE-2 y CE-3.

● CALIDAD CE-R:

Para el brillo plano.

- Muela de cerio de alta calidad, que se usa exclusivamente en máquinas de pocos motores.

● CALIDAD EK – MS/WS:

Para el brillo aristas.

- Larga duración.
- Alta calidad.
- Calidad EK-WS más blanda que la EK-MS

● CALIDAD EK 120 SJ:

Para el brillo aristas.

- Son de bajo coste.
- Buen equilibrio coste/beneficio.
- Calidad estándar.

● CALIDAD SC 280 HS:

Para el brillo aristas.

- Para canteadoras pequeñas que no montan diamante en aristas.
- Larga duración.

Especificaciones MUELAS ARTIFEX.

● CALIDAD AO - UQ5:

Para el brillo periférico hasta vidrio de 6mm.

- Muelas periféricas con larga vida y buen acabado.
- Para vidrios de más de 6mm ofrecemos muelas cerámicas.

● CALIDAD BK - WR:

Para el brillo periférico.

- Muelas periféricas con larga vida y excelente acabado.
- Para todo tipo de máquinas rectilíneas y bilaterales.

● CALIDAD EK - UJ:

Para el brillo periférico de rectilíneas y bilaterales.

- Son muelas periféricas de bajo coste.
- Muelas coloreadas de acuerdo con su tamaño de grano.

Cód. colores:

Grano 60: verde

Grano 80: rojo

Grano 120: amarillo

Grano 180: gris

● CALIDAD SC 150 HT:

- Muelas periféricas de poliuretano para el decapado de bajo emisivo.

● CALIDAD NK 220 HT / SK 120 HT:

- Para maquinas decapado vertical.
- Muelas periféricas para el decapado de bajo emisivo.
- Las estándar son calidad NK 220 HT.
- Para capas más duras se usa la calidad SK 10 HT.

● CALIDAD SG 100 MT / SG 100 HT:

- Para maquinas decapado manual.
- Muelas periféricas para el decapado de bajo emisivo.
- Las estándar son calidad SG 100 HT.
- Para capas más duras se usa la calidad SG 100 HT.